


**Garant****Radna stanica s el. podesivom visinom Nosivost maks. 350 / 300 kg tamna Eluplan ploča, tip: 1500****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 920306 1500   |
| GTIN           | 4062406119799 |
| Razred artikla | 9GG           |

**Opis****Izvedba:**

Osnovni okvir s jedinicom za podizanje s poprečnim podupiračem na bočnoj i stražnjoj strani radi stabilizacije. Radna ploča debljine 50mm od eluplana, tamna. Radni stol **bez** reznih limova, nije moguća bočna ugradnja.

**Lakiranje:**

Noge podesive visine crne boje; poprečni podupirač antracit boje RAL 7016 **praškasto lakirano.**

**Preporuka:**

Lagani montažni radovi u sjedećem i stojećem položaju.

**Napomena:**

Zbog maksimalne nosivosti smiju se upotrijebiti samo mobilna kućišta. Izbjegavajte pričvršćivanje kućišta ispod radne ploče. Dodatni odgovarajući dijelovi smanjuju nosivost. Isporučuje se potpuno sastavljeno.

**Tehnički opis**

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Radna ploča debljina                                 | 50 mm   |
| Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja | da      |
| Dubina                                               | 750 mm  |
| širina                                               | 1500 mm |

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do                 | 610 - 1200 mm  |
| Nosivost pri trajnom opterećenju                                             | 350 kg         |
| Težina                                                                       | 89 kg          |
| Radna ploča duljina                                                          | 1500 mm        |
| Materijal radne ploče                                                        | Eluplan, tamno |
| maksimalna nosivost                                                          | 350 kg         |
| Radna ploča dubina                                                           | 750 mm         |
| Brzina podizanja                                                             | 22 mm/s        |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 350 kg         |
| Nazivni napon                                                                | 250 V          |
| Vrsta utikača, ulaz                                                          | F              |
| Debljina materijala                                                          | 1 mm           |
| Izvedba podešavanja visine                                                   | električno     |
| Debljina pločica                                                             | 50 mm          |
| Vrsta proizvoda                                                              | Radni stol     |