



Zaštitna kaciga EuroGuard, boja: YELLOW



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097802 YELLOW
GTIN	4017765057466
Razred artikla	09K

Opis

Izvedba:

Lagana zaštitna kaciga od polietilena velike gustoće s **povećanom čvrstoćom stijenki** zahvaljujući dvostrukom unutarnjem profilu. Veoma prikladna za primjenu na otvorenom i pri niskim **temperaturama do -20 °C**. **Velika površina prednje strane** pruža područje za ispis grafike 5 x 5 cm. S **podesivom bočnom ventilacijom**.

- **Remen u 6 točaka, podesiv po visini**
- **Prihvat Euro-Slot od 30 mm**
- **Znojnik od eko kože**
- **Ravan oblik sa žlijebom za kišu**
- **S okretnim zatvaračem**

Upotreba:

Građevina, visokogradnja i niskogradnja.

Standard:

DIN EN 397

Odgovara:

Štitnici za uši br. 097753; 097756.

Materijal kacige: HDPE

Podešavanje širine: Okretni zatvarač

Veličina: 53 - 61 cm

Težina: 340 g

Tehnički opis

Podešavanje širine	Okretni zatvarač
Veličina	53 - 61 cm
Težina	340 g
Postojanost na hladnoću	Do -20 °C
Boja	YELLOW
Materijal kacige	HDPE
Vrsta proizvoda	Zaštitna kaciga

Pribor

Štitnici za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige tip 1	097753 1
Štitnici za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige tip 3	097753 3
Štitnici za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige tip 2	097753 2
Štitnici za uši tip HELMET	097795 HELMET