

## Kutija za alat od čeličnog lima Extra, tip: 5/530



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	693455 5/530
GTIN	2050001895400
Razred artikla	66K

### Opis

#### Izvedba:

Zatvara se lokotom (br. 085830 i dalje). Poklopac se pričvršćuje neprekinutom trakom sa šarkama.

**Posebno snažna izvedba, djelomično od 0,9 mm čeličnog lima.**

#### Lakiranje:

Narančasta kutija i antracitnosiva drška presvučeni su bojom u prahu.

Vanjska mjera duljina: 530 mm

Vanjska mjera širina: 200 mm

Vanjska mjera visina: 200 mm

Izvedba: 5-dijelni

Težina: 6,3 kg

### Tehnički opis

Težina	6,3 kg
Vanjska mjera širina	200 mm
Vanjska mjera duljina	530 mm
Izvedba	5-dijelni
Vanjska mjera visina	200 mm
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata

**Pribor**

Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm	085830 40
Precizna cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085875 40
ALUTITAN lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085868 50
Garnitura cilindričnih brava 4 komada po garnituri jednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085865 40
Precizan lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085850 50
Cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085882 40
Lokot, standardna kvalitetarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085860 50
Precizna cilindrična brava s visokim lukomjednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085876 40
Cilindrična bravarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085890 50
Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm	085885 40
Precizan lokotjednako zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085870 50
Precizan lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085855 40
Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 50 mm	085831 50
Cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085866 40
Cilindrična bravarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085880 50
Cilindrična brava na brojevu kombinaciju s visokim obručem Ø kućišta 50 mm	085832 50