

## Kutija za alat od čeličnog lima, tip: 690



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	693470 690
GTIN	2050001777683
Razred artikla	66K

### Opis

#### Izvedba:

Čelični lim debljine 1 mm s utisnutim žljebovima. 2 ručke za nošenje i graničnik poklopca. Zatvara se lokotom (br. 085830 i dalje).

#### Lakiranje:

RAL 7001 srebrno siva, **presvučeno prahom.**

Vanjska mjera duljina: 690 mm

Vanjska mjera širina: 360 mm

Vanjska mjera visina: 310 mm

Duljina primjene: 660 mm

Širina primjene: 170 mm

Visina primjene: 50 mm

### Tehnički opis

Duljina primjene	660 mm
Vanjska mjera širina	360 mm
Vanjska mjera duljina	690 mm
Težina	16 kg
Širina primjene	170 mm

Vanjska mjera visina	310 mm
Visina primjene	50 mm
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata

## Pribor

Precizan lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085855 40
Precizna cilindrična brava s visokim lukomjednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085876 40
Cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085882 40
Garnitura cilindričnih brava4 komada po garnituri jednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085865 40
Precizan lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085850 50
Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm	085885 40
Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 50 mm	085831 50
Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm	085830 40
Cilindrična bravarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085880 50
Cilindrična bravarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085890 50
Cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085866 40
Precizna cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085875 40
Precizan lokotjednako zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085870 50
Cilindrična brava na brojevnu kombinaciju s visokim obručem Ø kućišta 50 mm	085832 50
ALUTITAN lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085868 50
Lokot, standardna kvalitetarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085860 50