

Kutije za alat od čeličnog lima, tip: 3/430



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	693460 3/430
GTIN	2050001021731
Razred artikla	66K

Opis

Izvedba:

Zatvara se lokotom (br. 085830 i dalje). Poklopac se pričvršćuje neprekinutom trakom sa šarkama. Od 0,6 mm čeličnog lima.

Lakiranje:

Kutije su sa svih strana plave, prevučene prahom.

Tehnički opis

Težina	3,3 kg
Vanjska mjera širina	200 mm
Vanjska mjera duljina	430 mm
Izvedba	Od 3 dijela
Vanjska mjera visina	150 mm
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata

Pribor

Garnitura cilindričnih brava 4 komada po garnituri jednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085865 40
Cilindrična brava s visokim lukom različito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085866 40
Cilindrična brava različito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085880 50
Cilindrična brava na brojevu kombinaciju s visokim obručem Ø kućišta 50 mm	085832 50
Cilindrična brava različito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085890 50
Precizan lokot jednako zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085870 50
Precizna cilindrična brava s visokim lukom jednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085876 40
Lokot s brojevanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm	085885 40
Lokot, standardna kvaliteta različito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085860 50
Cilindrična brava s visokim lukom različito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085882 40
Precizan lokot različito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085850 50
Precizna cilindrična brava s visokim lukom različito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085875 40
ALUTITAN lokot različito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085868 50
Lokot s brojevanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm	085830 40
Lokot s brojevanom kombinacijom Ø kućišta 50 mm	085831 50
Precizan lokot različito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085855 40