

Zamjenski umetak, tip: 690



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 693475 690 |
| GTIN | 8716736002240 |
| Razred artikla | 66K |

Opis

Lakiranje:

RAL 7001 srebrno siva, **presvučeno prahom.**

Duljina primjene: 660 mm

Širina primjene: 170 mm

Visina primjene: 50 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------|------------------------|
| Duljina primjene | 660 mm |
| Širina primjene | 170 mm |
| Visina primjene | 50 mm |
| Vrsta proizvoda | Kutija za skladištenje |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm | 085882 40 |
| ALUTITAN lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm | 085868 50 |
| Cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm | 085866 40 |
| Precizna cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm | 085875 40 |

| | |
|---|-----------|
| Garnitura cilindričnih brava 4 komada po garnituri jednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm | 085865 40 |
| Precizan lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm | 085850 50 |
| Lokot s bročanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm | 085885 40 |
| Cilindrična bravarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm | 085890 50 |
| Precizan lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm | 085855 40 |
| Lokot, standardna kvalitetarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm | 085860 50 |
| Lokot s bročanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm | 085830 40 |
| Precizna cilindrična brava s visokim lukom jednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm | 085876 40 |
| Precizan lokot jednako zatvaranje Ø kućišta 50 mm | 085870 50 |
| Lokot s bročanom kombinacijom Ø kućišta 50 mm | 085831 50 |
| Cilindrična bravarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm | 085880 50 |
| Cilindrična brava na brojevu kombinaciju s visokim obručem Ø kućišta 50 mm | 085832 50 |