



## Akumulatorska kružna pila, tip: M12CCS44



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078207 M12CCS44
GTIN	4002395262816
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

**Ukopna akumulatorska kružna pila FUEL™ s motorom POWERSTATE™ bez četkica.**

- **Kompaktan, ergonomski dizajn s okruglom drškom.**
- **Integrirani otvori za usis za priključenje sustava za usis.**
- **Dubinski i kutni rezovi do 50°.**
- **Robusni magnezijски zaštitni poklopac, klatni poklopac i podložna ploča.**

#### Dio isporuke:

Uključujući punjač, ključ s unutarnjim šesterokutnim prihvatom, list pile sa 18 zuba za tvrdi metal, paralelni graničnik i transportni kovčeg (HD boks).

#### Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i početničke setove pronaći ćete od br. 073814 i br. 073839. Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 078212 vel. 18.

### Tehnički opis

Ø lista pile	140 mm
maksimalan broj okretaja	3600 min <sup>-1</sup>
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Napon baterije	12 V

maksimalna dubina reza 90 °	44 mm
Ø rupe na listu pile	20 mm
Težina	2,7 kg
Kapacitet baterije	4 Ah
Oznaka proizvođača	M12CCS44-402C
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Izvedba	Ručna kružna pila
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Pila

## Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073815 MB12
List pile od tvrdog metala tip 18	078212 18