

## Kutija za alat od čeličnog lima „Robust“, tip: 5/430



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	693465 5/430
GTIN	2050001021762
Razred artikla	66K

### Opis

#### Izvedba:

Zatvara se lokotom (br. 085830 i dalje). Poklopac se pričvršćuje neprekinutom trakom sa šarkama.

**Posebno snažna izvedba**, djelomično od **0,9 mm čeličnog lima**.

#### Lakiranje:

Kutije su sa svih strana plave, prevučene prahom.

### Tehnički opis

Vanjska mjera širina	200 mm
Vanjska mjera visina	200 mm
Težina	5,3 kg
Izvedba	5-dijelni
Vanjska mjera duljina	430 mm
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata

### Pribor

Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm	085885 40
Precizan lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085855 40
Lokot, standardna kvalitetarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085860 50
Precizna cilindrična brava s visokim lukomjednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085876 40
Precizna cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085875 40
ALUTITAN lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085868 50
Precizan lokotrazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085850 50
Precizan lokotjednako zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085870 50
Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 50 mm	085831 50
Garnitura cilindričnih brava4 komada po garnituri jednako zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085865 40
Cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085866 40
Cilindrična brava na brojevnu kombinaciju s visokim obručem Ø kućišta 50 mm	085832 50
Cilindrična bravarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085890 50
Lokot s brojčanom kombinacijom Ø kućišta 40 mm	085830 40
Cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085882 40
Cilindrična bravarazličito zatvaranje Ø kućišta 50 mm	085880 50