

Garant EASYFIX

GARANT easyFix plastična osnovna ploča, tip: 2**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	963138 2
GTIN	4045197725264
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Kopča za označavanje s integriranim usmjeravanjem kabela. Površina za označavanje: 63,5 × 27,5 mm. 2 vodilice kabela po kopči za označavanje za čisto usmjeravanje kabela na pločama za alat. Maksimalni Ø kabela 8 mm.

Moguće je ručno označavanje flomasterom ili markerom. Površina za označavanje pogodna za sljedeće etikete:

Zweckform etikete: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6 mm;

GARANTetikete: 48 × 10 mm (G1); 63 × 24 mm (G2);

DYMO-Band visine 9 mm (maks. 3 trake jedna preko druge).

Odgovara:

Svi GARANT i HOLEX artikli s □ 9×9 mm u rasteru 37 mm.

Dio isporuke:

Garnitura od 10 kom.

Tehnički opis

Tip	2
Dubina	11 mm

širina	66 mm
Visina	67 mm
Vrsta proizvoda	Osnovna ploča