



Akumulatorska LED svjetiljka 0-verzija bez baterije, 12 V, tip: M12TLED



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	073210 M12TLED
GTIN	4002395380213
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Robusne svjetiljke Li-lonskog akumulatora s velikom snagom rasvjete. Ručne svjetiljke s podesivom LED glavom svjetiljke.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Odgovara:

Milwaukee akumulatori MB12 od 12 V.

Dio isporuke:

Akumulatorska svjetiljka bez akumulatora i punjača.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	M12TLED-0
Napon baterije	12 V
IP-klasa zaštite	IP 54
Broj sadržanih baterija	0

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Jakost svjetlosti	120 lm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Zakretno područje	0 - 90 stupanj
Atribut imena proizvoda	12 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073815 MB12
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC