



Mjerni sat Tesatast s osjetnom polugicom duljine 12,5 mm, mjesto područje po smjeru / Ø kućišta: 0,4/29mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436205 0,4/29
GTIN	7630041110456
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

S podjelom skale 1/100.

TESA – Mjerni mehanizam na ležaju od rubina s mjernim ticalom od tvrdog metala. Čvrsto Monoblock kućište; antimagnetično. **Swiss Made.**

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobovi mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

Napomena:

Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,01 – Raspon odstupanja 10 µm, ukupan raspon odstupanja 13 µm, mrtvi hod mjerne vrijednosti 3 µm.

Tehnički opis

Ø kućišta	29 mm
Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje po smjeru	0,4 mm
Snaga mjerenja	0,15 N
Zakretno područje	2×120 stupanj
Ø stezne drške h6	8 mm
Duljina mjernog kraka	11,8 mm
Mjerna kuglaØ	2 mm
Standard	DIN 2270
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG

Pribor

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna kuglicaØ 2R mm	436315 2R
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna kuglicaØ 1 mm	436315 1
Centrirni držač Tip	436512
	436315 2

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna
kuglica \varnothing 2 mm

Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm

359680 120

Četverokutni držač za mala mjerna ticala

436510