



Mjerni sat Tesast s osjetnom polugicom duljine 12,5 mm, mjesto područje po smjeru / Ø kućišta: 0,1/28mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436252 0,1/28
GTIN	7630041110494
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

Podjela skale 2/1000.

TESA – Mjerni mehanizam na ležaju od rubina s mjernim ticalom od tvrdog metala. Čvrsto Monoblock kućište; antimagnetično. **Swiss Made.**

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobovi mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

Napomena:

Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,002/0,001 – Raspon odstupanja 2 µm, ukupan raspon odstupanja 4 µm, raspon odstupanja mjerne vrijednosti kod promjene smjera 2 µm.

Tehnički opis

Očitavanje	0,002 mm
Raspon odstupanja f_e	2 µm
Ukupan raspon odstupanja f_{ges}	3,5 µm
Mjerno područje po smjeru	0,1 mm
Snaga mjerenja	0,15 N
Ø kućišta	28 mm
Zakretno područje	2×120 stupanj
Ø stezne drške h6	8 mm
Duljina mjernog kraka	11,8 mm
Mjerna kugla Ø	2 mm
Standard	DIN 2270
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

DAkS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG
KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG

Pribor

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna kuglica Ø 2R mm	436315 2R
Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120
Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna kuglicaØ 2 mm	436315 2
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna kuglicaØ 1 mm	436315 1
Centrirni držač Tip	436512