



## Mjerni sat Tesatast s osjetnom polugicom duljine 12,5 mm, mjesto područje po smjeru / Ø kućišta: 0,4/40mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436205 0,4/40
GTIN	7630041110463
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

#### S podjelom skale 1/100.

**TESA** – Mjerni mehanizam na ležaju od rubina s mjernim ticalom od tvrdog metala. Čvrsto Monoblock kućište; antimagnetično. **Swiss Made**.

#### Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

#### Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

#### Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

#### Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

#### Napomena:

**Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,01** – Raspon odstupanja 10 µm, ukupan raspon odstupanja 13 µm, mrtvi hod mjerne vrijednosti 3 µm.

## Tehnički opis

Snaga mjerenja	0,15 N
Očitavanje	0,01 mm
Ø kućišta	40 mm
Mjerno područje po smjeru	0,4 mm
Zakretno područje	2×120 stupanj
Ø stezne drške h6	8 mm
Duljina mjernog kraka	11,8 mm
Mjerna kuglaØ	2 mm
Standard	DIN 2270
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

## Usluge

KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG

## Pribor

Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna kuglicaØ 2R mm	436315 2R
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna kuglicaØ 2 mm	436315 2
Centrirni držač Tip	436512

Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna kuglicaØ 1 mm	436315 1