



Mjerni sat Tesatast s osjetnom polugicom duljine 12,5 mm, mjesto područje po smjeru / Ø kućišta: 0,1/40mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436252 0,1/40
GTIN	7630041110500
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

Podjela skale 2/1000.

TESA – Mjerni mehanizam na ležaju od rubina s mjernim ticalom od tvrdog metala. Čvrsto Monoblock kućište; antimagnetično. **Swiss Made.**

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

Napomena:

Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,002/0,001 – Raspon odstupanja 2 µm, ukupan raspon odstupanja 4 µm, raspon odstupanja mjerne vrijednosti kod promjene smjera 2 µm.

Tehnički opis

Ø kućišta	40 mm
Mjerno područje po smjeru	0,1 mm
Ukupan raspon odstupanja f_{ges}	3,5 µm
Snaga mjerenja	0,15 N
Raspon odstupanja f_e	2,7 µm
Očitavanje	0,002 mm
Zakretno područje	2×120 stupanj
Ø stezne drške h6	8 mm
Duljina mjernog kraka	11,8 mm
Mjerna kuglaØ	2 mm
Standard	DIN 2270
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG

Pribor

Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna kuglicaØ 2R mm	436315 2R
Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna kuglicaØ 1 mm	436315 1
Centrirni držač Tip	436512
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna kuglicaØ 2 mm	436315 2