



## Mjerni sat s osjetnom polugom Rubytast duljine 12,5 mm s rubinskom kuglicom, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta: 0,4/29mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436206 0,4/29
GTIN	7630041110579
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

#### S podjelom skale 1/100.

S rubinskom kuglicom.

**TESA** – mjerni mehanizam na rubinskom ležaju. Robusno Monoblock kućište; antimagnetično.

**Swiss Made.**

#### Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

#### Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

#### Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

#### Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

**Napomena:**

**Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,01** – Raspon odstupanja 10 µm, ukupan raspon odstupanja 13 µm, mrtvi hod mjerne vrijednosti 3 µm.

**Tehnički opis**

Snaga mjerenja	0,15 N
Mjerno područje po smjeru	0,4 mm
Ø kućišta	29 mm
Očitavanje	0,01 mm
Zakretno područje	2×120 stupanj
Ø stezne drške h6	8 mm
Duljina mjernog kraka	11,8 mm
Mjerna kuglaØ	2 mm
Standard	DIN 2270
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

**Usluge**

KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG

**Pribor**

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna kuglicaØ 2R mm	436315 2R
Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510
Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120
	436315 2

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna  
kuglicaØ 2 mm

Centrirni držač Tip

436512

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna  
kuglicaØ 1 mm

436315 1