



Mjerni sat s osjetnom polugom Rubytast duljine 12,5 mm s rubinskom kuglicom, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta: 0,1/40mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436254 0,1/40
GTIN	7630041110586
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

Podjela skale 2/1000.

S rubinskom kuglicom.

TESA – Mjerni mehanizam na ležaju od rubina s mjernim ticalom od tvrdog metala. Čvrsto Monoblock kućište; antimagnetično. **Swiss Made**.

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

Napomena:

Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,002/0,001 – Raspon odstupanja 2 μm , ukupan raspon odstupanja 4 μm , raspon odstupanja mjerne vrijednosti kod promjene smjera 2 μm .

Tehnički opis

Ø kućišta	40 mm
Mjerno područje po smjeru	0,1 mm
Očitavanje	0,002 mm
Ukupan raspon odstupanja f_{ges}	3,5 μm
Raspon odstupanja f_e	2,7 μm
Snaga mjerenja	0,15 N
Zakretno područje	2×120 stupanj
Ø stezne drške h_6	8 mm
Duljina mjernog kraka	11,8 mm
Mjerna kuglaØ	2 mm
Standard	DIN 2270
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

DAkKS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG
KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG

Pribor

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna kuglicaØ 2R mm	436315 2R
Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510

Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna kuglicaØ 1 mm	436315 1
Centrirni držač Tip	436512
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm mjerna kuglicaØ 2 mm	436315 2