



Mjerni sat Tesatast s osjetnom polugicom duljine 36,5 mm, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta: 0,25/29mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436225 0,25/29
GTIN	7630041110470
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

Mjerni sat s **dugim ticalom. 1/100 očitavanje.**

TESA – Mjerni mehanizam na ležaju od rubina s mjernim ticalom od tvrdog metala. Čvrsto Monoblock kućište; antimagnetično. **Swiss Made.**

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

Napomena:

Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,01 – Raspon odstupanja 10 μm , ukupan raspon odstupanja 13 μm , raspon odstupanja mjerne vrijednosti kod promjene smjera 3 μm .

Tehnički opis

Ø kućišta	29 mm
Ukupan raspon odstupanja f_{ges}	13 μm
Očitavanje	0,01 mm
Raspon odstupanja f_e	10 μm
Snaga mjerenja	0,06 N
Mjerno područje po smjeru	0,25 mm
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera f_u	3 μm
Zakretno područje	2×120 stupanj
Ø stezne drške h_6	8 mm
Duljina mjernog kraka	36,53 mm
Mjerna kugla Ø	2 mm
Standard	DIN 2270
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

Kalibriranje Mjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibriranje Mjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG

Pribor

Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 36,5 mm mjerna kuglica Ø 1 mm	436317 1

Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 36,5 mm mjerna kuglicaØ 2R mm	436317 2R
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 36,5 mm mjerna kuglicaØ 2 mm	436317 2
Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120
Centrirni držač Tip	436512