

Garant**HiPer-Drill tijelo svrdla, 1,5xD, Ø DC: 34mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231600 34
GTIN	4045197725905
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

- **Izvrсни pomaci i maksimalan učinak zahvaljujući optimalno prilagođenoj geometriji i materijalima.**
- **Točno pozicioniranje uložaka oštrica zahvaljujući prizmatičnom dosjedu pločica i siguran napon zahvaljujući središnjem bušenju.**
- **Visoka točnost rotacije u montiranom stanju. (Za rupe do točnosti IT9)**
- **Potporna drške za optimalnu stabilnost kod uporabe.**

Upotreba:

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Stezni vijak potrebno je zamijeniti kod svake pete izmjene pločice.

Ostale dimenzije do Ø od 50,99 mm dostupne na upit.

Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).
Svrđlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.

Tehnički opis

Ø drške D _s	32 mm
Korisna duljina L ₁	53 mm
Stezni vijak	231999 20IP1 (7,5 Nm)
Ø područja D _c	34 - 34,99 mm
Duljina drške L _s	60 mm
Seriya	HiPer-Drill

Broj oštrica Z	2
Ukupna duljina L	161 mm
izvedba	1,5xD
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx Plus® pritezni vijak tip 20IP	231999 20IP
Momentni odvijača skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Torx Plus® pritezni vijak tip 20IP1	231999 20IP1
Oštrica od 8mm s magnetom prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600