



Mjerni sat s osjetnom polugicom Interapid, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta: 0,8/39mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 436277 0,8/39 |
| GTIN | 7630041119138 |
| Razred artikla | 45A |

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

Podjela skale 1/100

Sa **satom ukošenim za 20°**.

TESA – Mjerni mehanizam na ležaju od rubina s mjernim ticalom od tvrdog metala. Čvrsto Monoblock kućište; antimagnetično. **Swiss Made**.

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

Tehnički opis

| | |
|---|---------------------------------|
| Odstupanje mjerenja kod promjene smjera f_u | 3 μm |
| Mjerno područje po smjeru | 0,8 mm |
| Snaga mjerenja | 0,12 N |
| Očitavanje | 0,01 mm |
| Ukupan raspon odstupanja f_{ges} | 23 μm |
| \varnothing kućišta | 39 mm |
| Raspon odstupanja f_e | 10 μm |
| Zakretno područje | 2x105 stupanj |
| \varnothing stezne drške h6 | 4 mm |
| Duljina mjernog kraka | 17,4 mm |
| Mjerna kugla \varnothing | 2 mm |
| Standard | Standard proizvođača |
| Mjerna tehnika | analogno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Kalibriranje | C5 |
| Vrsta proizvoda | Mjerni sat s osjetnom polugicom |

Usluge

| | |
|---|---------------|
| DAkKS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG | 023340 ANALOG |
| KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG | 023330 ANALOG |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm | 359680 120 |
| Centrirni držač Tip | 436512 |
| Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 16,5 mm mjerna kuglica \varnothing 2 mm | 436326 2 |

Četverokutni držač za mala mjerna ticala

436510