

**Digitalni unutarnji mikrometar IMICRO s tri točke, mjesto područje: 17-20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428830 17-20
GTIN	7630041117004
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Digitalni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i za velike dubine mjerenja. Jedini unutarnji mikrometar prema Abbeovom principu (**bez nagibnih grešaka** prvog reda). Samocentriranje i poravnanje. Jednostavno, direktno očitavanje zahvaljujući digitalnom zaslonu izrazitog kontrasta. Patentirani **CAPA μ mjerni sustav**. Mjerne površine prevučene titanovim nitridom (TIN) (HV5–2300).

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dodatni pribor:

Prstenovi za namještanje br. 484030, produžeci br 428802, podatkovni kabel, bežični odašiljač br. 498921, bežični adapter br. 498924.

Napomena:

Uređaji za centriranje za velike dubine mjerenja dostupni na upit.

Tehnički opis

Mjesto područje	17 - 20 mm
Dimenzija a	3,5 mm
Standardna mjerna dubina	72 mm
Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom	1593 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,001 mm

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 54
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	RS232C sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 2/150	428802 2/150
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 2/500	428802 2/500
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 19 mm	484030 19