

**Digitalni unutarnji mikrometar IMICRO s tri točke, mjerno područje: 35-40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428830 35-40
GTIN	7630041117042
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Digitalni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i za velike dubine mjerenja. Jedini unutarnji mikrometar prema Abbeovom principu (**bez nagibnih grešaka** prvog reda). Samocentriranje i poravnanje. Jednostavno, direktno očitavanje zahvaljujući digitalnom zaslonu izrazitog kontrasta. Patentirani **CAPA μ mjerni sustav**. Mjerne površine prevučene titanovim nitridom (TIN) (HV5–2300).

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dodatni pribor:

Prstenovi za namještanje br. 484030, produžeci br 428802, podatkovni kabel, bežični odašiljač br. 498921, bežični adapter br. 498924.

Napomena:

Uređaji za centriranje za velike dubine mjerenja dostupni na upit.

Tehnički opis

Mjerno područje	35 - 40 mm
Dimenzija a	7 mm
Standardna mjerna dubina	91 mm
Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom	1591 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,001 mm

Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 54
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	RS232C sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm	022500 50

Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 3/150	428802 3/150
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 37 mm	484030 37
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 3/500	428802 3/500