

**Digitalni unutarnji mikrometar IMICRO s tri točke, mjesto područje: 25-30mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 428830 25-30  |
| GTIN           | 7630041117028 |
| Razred artikla | 45A           |

**Opis****Izvedba:**

Digitalni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i za velike dubine mjerenja. Jedini unutarnji mikrometar prema Abbeovom principu (**bez nagibnih grešaka** prvog reda). Samocentriranje i poravnanje. Jednostavno, direktno očitavanje zahvaljujući digitalnom zaslonu izrazitog kontrasta. Patentirani **CAPA  $\mu$  mjerni sustav**. Mjerne površine prevučene titanovim nitridom (TIN) (HV5–2300).

**Funkcija:**

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dodatni pribor:**

Prstenovi za namještanje br. 484030, produžeci br 428802, podatkovni kabel, bežični odašiljač br. 498921, bežični adapter br. 498924.

**Napomena:**

Uređaji za centriranje za velike dubine mjerenja dostupni na upit.

**Tehnički opis**

|   |            |
|---|------------|
| Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom | 1591 mm    |
| Dimenzija a                               | 7 mm       |
| Standardna mjerna dubina                  | 91 mm      |
| Mjesto područje                           | 25 - 30 mm |
| Granica odstupanja                        | 0,004 mm   |
| Očitavanje                                | 0,001 mm   |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032                       |
| Broj sadržanih baterija                    | 1                                   |
| IP-klasa zaštite                           | IP 54                               |
| Opskrba energijom                          | na bateriju                         |
| Standard                                   | DIN 863                             |
| Očitavanje                                 | mm / cola                           |
| Prihvat                                    | Sučelje za Digimatic                |
| Prihvat                                    | RS232C sučelje                      |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti            | jednokratno podešavanje nulte točke |
| Mjerna tehnika                             | digitalno                           |
| Zapisnik o ispitivanju                     | Ispitni protokol proizvođača        |
| Kalibriranje                               | B6                                  |
| Vrsta proizvoda                            | Unutarnji mikrometar s 3 točke      |

## Usluge

|  |            |
|--|------------|
| KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm       | 022500 50  |
| DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm | 022510 200 |

## Pribor

|  |               |
|--|---------------|
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032 | 081560 CR2032 |
| Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 3/150    | 428802 3/150  |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 27 mm  | 484030 27     |
| Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 3/500    | 428802 3/500  |