

Garant**Prihvatni valjak Ø 90×100 mm, tip: AIR****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568575 AIR
GTIN	4062406119805
Razred artikla	56S

Opis**Izvedba:**

Prihvatni provrt Ø 19 mm s dvostrukim klinastim utorom.

Pneumatska izvedba, moguće individualno podešavanje stupnja tvrdoće. Uklj. adapter za pumpe za bicikle.

Upotreba:

Za prihvat mini brusnih traka br. 568531 – 568561.

Tehnički opis

Boja	crno
Izvedba	pneumatski
Stupanj tvrdoće	AIR
Ø valjaka	90 mm
Širina valjka	100 mm
Ø bušenja	19 mm
Vrsta proizvoda	Nosač valjaka za satiniranje

