

**Digitalni unutarnji mikrometar IMICRO s tri točke, mjerno područje: 70-80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428830 70-80
GTIN	7630041117080
Razred artikla	45A

**Opis****Izvedba:**

Digitalni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i za velike dubine mjerenja. Jedini unutarnji mikrometar prema Abbeovom principu (**bez nagibnih grešaka** prvog reda). Samocentriranje i poravnanje. Jednostavno, direktno očitavanje zahvaljujući digitalnom zaslonu izrazitog kontrasta. Patentirani **CAPA  $\mu$  mjerni sustav**. Mjerne površine prevučene titanovim nitridom (TIN) (HV5–2300).

**Funkcija:**

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dodatni pribor:**

Prstenovi za namještanje br. 484030, produžeci br 428802, podatkovni kabel, bežični odašiljač br. 498921, bežični adapter br. 498924.

**Napomena:**

Uređaji za centriranje za velike dubine mjerenja dostupni na upit.

**Tehnički opis**

Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom	1604 mm
Dimenzija a	11 mm
Mjerno područje	70 - 80 mm
Standardna mjerna dubina	104 mm
Granica odstupanja	0,005 mm
Očitavanje	0,001 mm

Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 54
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	RS232C sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100 mm	022500 100
DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

## Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 4/150	428802 4/150
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 4/500	428802 4/500
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm	484030 75
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032