

Garant**Tanjurasta četka s drškom, keramičko zrno (CER), Ø 25 mm, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	575024 80
GTIN	4062406120412
Razred artikla	51P

Opis**Izvedba:**

Tanjuraste četke s **vrlo gustim rasporedom čekinja** fiksno zalivene u plastičnom tanjuru.

Visoka stabilnost oblika zahvaljujući višestruko međusobno podupirućim čekinjama. Vrlo dugačak vijek trajanja.

6 mm drška, fiksno lijevana.

Najlonske čekinje s **udjelom keramičkog zrna**. Agresivno brušenje.

Prednost:

- **Dodatna obrada obradaka odmah nakon postupka narezivanja.**
- **Rezultati koji se mogu ponoviti zahvaljujući kontinuiranom oslobađanju brusnih zrna.**
- **Sigurnost procesa osigurana zahvaljujući visokoj stabilnosti i preciznosti oblika.**
- **Brza i sigurna montaža bez dodatnog pribora.**
- **Vrlo visoka preciznost rotacije.**

Upotreba:

Na **CNC centrima za obradu** i **ako se koriste roboti**, preferira se kod **mokrog brušenja** sa sredstvom za hladno podmazivanje. Obrada plosnatih elemenata: precizno **skidanje srha, zaobljavanje bridova, precizne obrade** nakon glodanja, **završne obrade površine** kod npr. brtvenih i kontaktnih površina.

Napomena:

Posebne izvedbe dostupne na upit.

Tehnički opis

Dostava	0,3 (fino) – 2,0 (grubo) mm
Podešavanje posmaka	800 - 3000 mm/min
Debljina svornjaka	1,2 mm
Granulacija	80
Stupanj finoće	grubo
Ø drške D _s	6 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 25 mm
Ø četke D ₁	25 mm
Tanjur-Ø D ₂	29 mm
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Duljina obruba H ₁	25 mm
preporučeni broj okretaja	1500 - 2500 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja	4500 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Četke tanjura

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		

mokro maksimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima