

CARTEC

Ovjesni vijak, Ø navoja: M16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086486 M16
GTIN	8013429800054
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Granična točka koja se može učvrstiti vijcima te koja ima mogućnost okretanja za 360° za podizanje teških tereta, kuglasto uležištena, 100 % ispitana na pukotine, **certificirana preko osiguranja DGUV, sigurnosni faktor 4** u svim smjerovima.

Napomena:

SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.

Nosivost WLL SF 4:1: 1,12 t

Širina prihvata na klinu A: 30 mm

Širina ušice B: 13 mm

Dimenzija C: 46 mm

Ø klina D: 38 mm

Dimenzija E: 50 mm

Tehnički opis

Dimenzija E	50 mm
Dimenzija C	46 mm
Širina ušice B	13 mm

List s podacima

Širina prihvata na klinu A	30 mm
Ø klina D	38 mm
Nosivost WLL SF 4:1	1,12 t
Visina H	105 mm
Ø navoja	M16×20
Vrsta proizvoda	Ovjesni vijak