

**CARTEC****Ovjesni vijak, Ø navoja: M30**

## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 086486 M30    |
| GTIN           | 8013429800177 |
| Razred artikla | 08Y           |

## Opis

### Izvedba:

Granična točka koja se može učvrstiti vijcima te koja ima mogućnost okretanja za 360° za podizanje teških tereta, kuglasto uležištena, 100 % ispitana na pukotine, **certificirana preko osiguranja DGUV, sigurnosni faktor 4** u svim smjerovima.

### Napomena:

**SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.**

Nosivost WLL SF 4:1: 5,3 t

Širina prihvata na klinu A: 45 mm

Širina ušice B: 22 mm

Dimenzija C: 65 mm

Ø klina D: 75 mm

Dimenzija E: 80 mm

## Tehnički opis

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Širina ušice B             | 22 mm |
| Ø klina D                  | 75 mm |
| Širina prihvata na klinu A | 45 mm |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Dimenzija E         | 80 mm         |
| Dimenzija C         | 65 mm         |
| Nosivost WLL SF 4:1 | 5,3 t         |
| Visina H            | 165 mm        |
| Ø navoja            | M30×35        |
| Vrsta proizvoda     | Ovjesni vijak |