

**CARTEC****Ovjesni vijak, Ø navoja: M24**

## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 086486 M24    |
| GTIN           | 8013429800139 |
| Razred artikla | 08Y           |

## Opis

### Izvedba:

Granična točka koja se može učvrstiti vijcima te koja ima mogućnost okretanja za 360° za podizanje teških tereta, kuglasto uležištena, 100 % ispitana na pukotine, **certificirana preko osiguranja DGUV, sigurnosni faktor 4** u svim smjerovima.

### Napomena:

**SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.**

Nosivost WLL SF 4:1: 3,15 t

Širina prihvata na klinu A: 40 mm

Širina ušice B: 18 mm

Dimenzija C: 70 mm

Ø klina D: 58 mm

Dimenzija E: 68 mm

## Tehnički opis

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Ø klina D                  | 58 mm |
| Dimenzija C                | 70 mm |
| Širina prihvata na klinu A | 40 mm |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Širina ušice B      | 18 mm         |
| Dimenzija E         | 68 mm         |
| Visina H            | 153 mm        |
| Nosivost WLL SF 4:1 | 3,15 t        |
| Ø navoja            | M24×30        |
| Vrsta proizvoda     | Ovjesni vijak |