

CARTEC**Ovjesni vijak, Ø navoja: M20**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086486 M20
GTIN	8013429800092
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Granična točka koja se može učvrstiti vijcima te koja ima mogućnost okretanja za 360° za podizanje teških tereta, kuglasto uležištena, 100 % ispitana na pukotine, **certificirana preko osiguranja DGUV, sigurnosni faktor 4** u svim smjerovima.

Napomena:

SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.

Nosivost WLL SF 4:1: 2 t

Širina prihvata na klinu A: 34 mm

Širina ušice B: 16 mm

Dimenzija C: 57 mm

Ø klina D: 50 mm

Dimenzija E: 61 mm

Tehnički opis

Ø klina D	50 mm
Dimenzija E	61 mm
Širina prihvata na klinu A	34 mm

Širina ušice B	16 mm
Dimenzija C	57 mm
Visina H	131 mm
Nosivost WLL SF 4:1	2 t
Ø navoja	M20×30
Vrsta proizvoda	Ovjesni vijak