


**T unutra / unutra / unutra, Priključak: 3/8col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080035 3/8
GTIN	4047322647182
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

T unutra / unutra / unutra, G 3/8, SW 17, radni tlak maks. 60 bara, radna temperatura maks. 150 °C, mjed, sjajan.

Tehnički opis

Priključni unutarnji navoj	3/8 col
Oznaka proizvođača	254.35
Ø	11 mm
maksimalan radni tlak	60 bar
Materijal	Mjed
Vrsta proizvoda	Spojka