

Garant**Radna stanica s el. podesivom visinom Nosivost maks. 250 / 200 kg tamna
Eluplan ploča, tip: 1500/S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920301 1500/S
GTIN	4062406120771
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Osnovni okvir s jedinicom za podizanje s poprečnim podupiračem na bočnoj i stražnjoj strani radi stabilizacije. Radna ploča debljine 50mm od eluplana, tamna. Radni stol s reznim limovima, moguća bočna ugradnja.

Lakiranje:

Noge podesive visine crne boje; poprečni podupirač antracit boje RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Preporuka:

Lagani montažni radovi u sjedećem i stojećem položaju.

Napomena:

Zbog maksimalne nosivosti smiju se upotrijebiti samo mobilna kućišta. Izbjegavajte pričvršćivanje kućišta ispod radne ploče. Dodatni odgovarajući dijelovi smanjuju nosivost. Isporučuje se potpuno sastavljeno.

Tehnički opis

ComfortClose	ne
Radna ploča debljina	50 mm
Dubina	750 mm
Materijal radne ploče	Eluplan, tamno
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja	da

Nosivost pri trajnom opterećenju	250 kg
Radna ploča duljina	1500 mm
širina	1500 mm
Težina	105 kg
Radna ploča dubina	750 mm
maksimalna nosivost	250 kg
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	720 - 1200 mm
Brzina podizanja	38 mm/s
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Vrsta utikača, ulaz	F
Nazivni napon	250 V
Debljina materijala	1 mm
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	50 mm
Vrsta proizvoda	Radni stol