


Garant

Perforirani limovi za stražnju stranu, Prikladno za radnu stanicu, duljina: 1500mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 920365 1500 |
| GTIN | 4062406120801 |
| Razred artikla | 91S |

Opis**Izvedba:**

Od presavijenog čeličnog lima, s $\square 9 \times 9$ mm u rasteru od 37mm.

Za stražnje pričvršćivanje na radne stanice s el. podesivom visinom za mala opterećenja.

Perforirani limovi pričvršćuju se vijcima s unutarnje na poprečni podupirač na stražnjoj strani.

Odgovara:

Radna stanica s el. podesivom visinom br. 920301 – 920306.

Dio isporuke:

Uključuje materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Antracit RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------|---------|
| širina | 1245 mm |
| Dubina | 70 mm |
| Težina | 7,4 kg |
| Visina | 334 mm |
| Debljina materijala | 1 mm |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm |

| | |
|-----------------|---|
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda | Stražnja stijenka |