

Garant**Perforirani limovi za bočnu stranu 2-dijelni, tip: 750****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920360 750
GTIN	4062406120795
Razred artikla	91S

Opis**Izvedba:**

Od presavijenog čeličnog lima, s \square 9 × 9mm u rasteru od 37mm.

Za bočno pričvršćivanje na radne stanice s el. podesivom visinom za mala opterećenja.

Perforirani limovi pričvršćuju se vijcima s unutarne strane na poprečni podupirač. 2-dijelni set.

Odgovara:

Radna stanica s el. podesivom visinom br. 920301 – 920306.

Dio isporuke:

Uključuje materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Antracit RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Visina	146 mm
Težina	0,6 kg
širina	536 mm
Dubina	73 mm
Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Bočna oplata

