


**Garant****Roto glodalo Z FINE – vrlo fino, HM, tip: G0618****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540440 G0618
GTIN	4045197725783
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

**GARANT** roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

**Tehnički opis**

Stupanj finoće ozubljenja	vrlo fino
Kratka oznaka ozubljenja	Z FINE
Opis oblika	Šiljasti luk
Oblik	G0618
Ø glave	6 mm
Ukupna duljina	50 mm
Ø drške	6 mm
Duljina glave	18 mm
Serija	Ozubljenje Z FINE

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		