

HOLEX**Povlačni vijak Mazak, oblik A, s rupom, prikladno za strmi konus: 40M7****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 308670 40M7 |
| GTIN | 4062406120450 |
| Razred artikla | 32Z |

Opis**Izvedba:**

- **Prednja strana ravno tokarena.**

Zabrtvljeno.

Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

- **Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).**
- **U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).**

Napomena:

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja. Nije pronađen odgovarajući zatezni ključ.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|----------|
| Ukupna duljina | 41,25 mm |
| prikladno za strmi konus | 40 |
| Ø bušenja | 7 mm |
| maksimalni pritezni moment | 50 Nm |

| | |
|--|--------------|
| L ₁ | 16,25 mm |
| prikladno za strmi konus s kodiranom bojom | SK 40 |
| Ø glave d ₁ | 18,79 mm |
| Navoj M | M16 |
| Ø vijenca D | 21,8 mm |
| Širina ključa | 19 mm |
| Svojstvo provrta | s rupom |
| norma steznog vijka | CAT |
| Vrsta proizvoda | stezni vijak |