

**Garant****Pomično mjerilo Nonius 1/50, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	410105 200
GTIN	4062406122164
Razred artikla	40Z

**Opis****Izvedba:**

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja.

Precizna skala izrazitog kontrasta.

S zaustavnim vijkom s gornje strane.

Ergonomski optimiziran klizač. Bolje očitavanje zahvaljujući skali izrazitog kontrasta.

Mjerne površine fino lepane.

**Dodatni pribor:**

Tablica navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

**Tehnički opis**

Podjela	1/50 mm
Kalibriranje	A1
Pakiranje	Etui
Očitavanje	0,02 mm
Mjerno područje	0 - 200 mm
Očitavanje	mm / inči
Duljina kraka	50 mm
Podjela	1/128 col
Standard	ISO 13385
Dubinomjer	Ø 1,6

Postojeći dubinomjer	da
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200