


**Garant****Precizni uređaj za mjerenje provrta, mjerno područje: 18-35mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	435190 18-35
GTIN	4045197726377
Razred artikla	41C

**Opis****Izvedba:**

Precizni uređaj za mjerenje u 2 točke sa središnjom oprugom za centriranje. **Lagana**, čvršća izvedba s **CFK elementima**, uslijed čega je **toplinsko širenje** manje, a **zaštita od korozije** veća. Zaštita za ruke na držaču uređaja umanjuje dodatne temperaturne utjecaje. Precizno, lakohodno vođenje mjernog ticala preko segmenta krivulje. Uz pomoć čvrstih mjernih ticala s krutom čeličnom kuglicom podesiv na različite  $\emptyset$ .

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

- **Lagana, stabilna izvedba s CFK elementima.**
- **Niže toplinsko širenje.**
- **Povećana zaštita od korozije.**

**Upotreba:**

Za precizno mjerenje ,  $\emptyset$  kružnosti ticala, mjerenje unutarnjih profila.

**Dio isporuke:**

Precizni uređaj za unutarnje mjerenje u kompletu s drvenom kutijom (bez mjernog sata).

**Dodatni pribor:**

Precizni mjerni sat br. 434674, induktivni precizni mjerni sat br. 434670, lijevohodni mjerni sat br. 434807 Gr. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, prsteni za namještanje br. 484030.

**Napomena:**

Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16.

**Tehnički opis**

Broj mjernih klinova	9
Broj mjernih ploča	2
Dubina mjerenja	146 mm
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata	1 µm
Mjerno područje	18 - 35 mm
Širina ploče za centriranje	14,5 mm
Standard	Standard proizvođača
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C4
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

## Usluge

DAkKS kalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 60 mm	023220 60
KalibriranjePrecizni alat za mjerenje provrta (oblik B + C) maks. mjerno područje 60 mm	023210 60

## Pribor

Mjerni satzaštićen od udarca mjerno područje / Ø kućišta 10/58 mm	432110 10/58
Fini mjerni satzaštićen od udarca mjerno područje / Ø kućišta 1/58 mm	433090 1/58
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10