

Mahr**Digitalni mikrometar s kliznim vretenom, i-wi, mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421605 0-25
GTIN	4059192058845
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Inovativan mikrometar s **brojkama veličine 10 mm** na zaslonu visokog kontrasta. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Mjerne površine od tvrdog metala. Račna povučena prema naprijed s brzim pogonom. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Nuliranje je moguće na svakom položaju. Zahvaljujući praktičnom prikazu **tolerancija s dodatnim alarmnim granicama** korisnik može prepoznati nalazi li se obradak unutar granica tolerancije i u kojoj mjeri.

Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

Opis:

- **Korak vretena od 5 mm po okretu smanjuje vrijeme namještanja.**
- **Nerotirajuće vreteno štiti mjerene površine.**

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, 1 etalon od vel. 25-50.

Dodatni pribor:

Bežični prijemnik i-wi br. 498912 STICK.

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 25 mm
Visina znakova na LCD ekranu	10 mm
Kosina osovine	5 mm
Granica odstupanja	2 µm
Očitavanje	0,001 mm
Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	0,00005 col
Vreteno Ø	6,5 mm
Kalibriranje	B1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Standard	Tvornička norma
Prihvat	MAHR i-wi-radijski sustav
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock-sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25

Pribor

Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK	498912 STICK
--	--------------