

Mahr**Digitalni mikrometar s kliznim vretenom, izlaz podataka, mjesto mjerenja: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421602 0-25
GTIN	4059192058524
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Inovativan mikrometar s **brojkama veličine 10 mm** na zaslonu visokog kontrasta. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Mjesto vreteno kaljeno i brušeno. Mjerne površine od tvrdog metala. Račna povučena prema naprijed s brzim pogonom. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Nuliranje je moguće na svakom položaju. Zahvaljujući praktičnom prikazu **tolerancija s dodatnim alarmnim granicama** korisnik može prepoznati nalazi li se obradak unutar granica tolerancije i u kojoj mjeri.

Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

Opis:

- **Korak vretena od 5 mm po okretu smanjuje vrijeme namještanja.**
- **Nerotirajuće vreteno štiti mjerene površine.**

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, 1 etalon od vel. 25-50.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498941.

Tehnički opis

Kalibriranje	B1
Kosina osovine	5 mm
Granica odstupanja	2 μ m
Očitavanje	0,001 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Vreteno \emptyset	6,5 mm
Očitavanje	0,00005 col
Mjerno područje	0 - 25 mm
Visina znakova na LCD ekranu	10 mm
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Prihvat	Digimatic-sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock-sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25
DAkKS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100

Pribor

Priključni kabeļdvosmjerno s podatkovnom tipkom tip USB2	498941 USB2
--	-------------

Priključni kabl dvosmjerno s podatkovnom tipkom tip D2

498941 D2