

Garant**Garnitura uređaja za mjerenje provrta, mjerno područje: 18-150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	435192 18-150
GTIN	4045197726360
Razred artikla	41C

Opis**Izvedba:**

Precizni uređaj za mjerenje u 2 točke sa središnjom oprugom za centriranje. **Lagana**, čvršća izvedba s **CFK elementima**, uslijed čega je **toplinsko širenje** manje, a **zaštita od korozije** veća. Zaštita za ruke na držaču uređaja umanjuje dodatne temperaturne utjecaje. Precizno, lakohodno vođenje mjernog ticala preko segmenta krivulje. Uz pomoć čvrstih mjernih ticala s krutom čeličnom kuglicom podesiv na različite \emptyset .

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- **Lagana, stabilna izvedba s CFK elementima.**
- **Niže toplinsko širenje.**
- **Povećana zaštita od korozije.**

Upotreba:

Za precizno mjerenje , \emptyset kružnosti ticala, mjerenje unutarnjih profila.

Dio isporuke:

2 precizna uređaja za unutarnje mjerenje br. 435190, dodatno s produžecima i mjernim prstenima.

Dodatni pribor:

Precizni mjerni sat br. 434674, induktivni precizni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo br. 434807 Gr. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, prsten za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16.

Tehnički opis

Broj mjernih ploča	5
Dubina mjerenja	146 - 178 mm
Broj mjernih klinova	20
Mjerno područje	18 - 150 mm
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata	1 µm
Standard	Standard proizvođača
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S9
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 18-150 mm	020580 18-150
--	---------------

Pribor

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Precizni uređaj za mjerenje provrta mjerno područje 18-35 mm	435190 18-35
Mjerni satzaštićen od udarca mjerno područje / Ø kućišta 10/58 mm	432110 10/58
Precizni uređaj za mjerenje provrta mjerno područje 50-150 mm	435190 50-150
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Fini mjerni satzaštićen od udarca mjerno područje / Ø kućišta 1/58 mm	433090 1/58