

**HOLEX****Garnitura turpija s 2K drškom, 5-dijelna, u futroli, rez 1, duljina bez drške: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	517419 200
GTIN	4062406122294
Razred artikla	52A

**Opis****Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

Za zaštitu turpija garniture su pregledno smještene u **otpornim najlonskim sklopljivim futrolama**.

Zaštićene turpije se ne mogu isprljati, a rezni dio se ne oštećuje; to osigurava velike volumene odrezivanja i glatku površinu turpija te produljuje vijek trajanja.

**Rez 1** = grubo

S ergonomskom 2-komponentnom plastičnom drškom.

**Upotreba:**

**Kvalitetna turpija** za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

**Dio isporuke:**

**5-dijelna** garnitura turpija s po jednom **plosnatom, trobridnom, četverbridnom, poluokruglom i okruglom turpijom**.

**Tehnički opis**

Duljina bez šarke	200 mm
Atribut imena proizvoda	rez 1
Rez	1

Standard	DIN 7261
Broj pojedinačnih turpija	5
Vrsta proizvoda	Radionička turpija

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		