

HOLEX**Garnitura turpija s 2K drškom, 5-dijelna, u futroli, rez 3, duljina bez drške: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	517426 250
GTIN	4062406122324
Razred artikla	52A

Opis**Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

Za zaštitu turpija garniture su pregledno smještene u **otpornim najlonskim sklopljivim futrolama**.

Zaštićene turpije se ne mogu isprljati, a rezni dio se ne oštećuje; to osigurava velike volumene odrezivanja i glatku površinu turpija te produljuje vijek trajanja.

Rez 3 = fino

S ergonomskom 2-komponentnom plastičnom drškom.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Dio isporuke:

5-dijelna garnitura turpija s po jednom **plosnatom, trobridnom, četverobridnom, poluokruglom i okruglom turpijom**.

Tehnički opis

Duljina bez šarke	250 mm
Atribut imena proizvoda	rez 3
Rez	3

Standard	DIN 7261
Broj pojedinačnih turpija	5
Vrsta proizvoda	Radionička turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		