

**HOLEX****Garnitura turpija s 2K drškom, 5-dijelna, u futrolji, rez 3, duljina bez drške: 200mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 517426 200    |
| GTIN           | 4062406122317 |
| Razred artikla | 52A           |

**Opis****Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

Za zaštitu turpija garniture su pregledno smještene u **otpornim najlonskim sklopljivim futrolama**.

Zaštićene turpije se ne mogu isprljati, a rezni dio se ne oštećuje; to osigurava velike volumene odrezivanja i glatku površinu turpija te produljuje vijek trajanja.

**Rez 3** = fino

S ergonomskom 2-komponentnom plastičnom drškom.

**Upotreba:**

**Kvalitetna turpija** za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

**Dio isporuke:**

**5-dijelna** garnitura turpija s po jednom **plosnatom, trobridnom, četverbridnom, poluokruglom i okruglom turpijom**.

**Tehnički opis**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Duljina bez šarke       | 200 mm |
| Atribut imena proizvoda | rez 3  |
| Rez                     | 3      |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Standard                  | DIN 7261           |
| Broj pojedinačnih turpija | 5                  |
| Vrsta proizvoda           | Radionička turpija |

**Podaci korisnika**

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| INOX                           | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| GG(G)                          | prikladno                          |                |         |
| CuZn                           | prikladno                          |                |         |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |                |         |
| Drvo                           | prikladno                          |                |         |