



## Automatska maska za varenje optrel® crystal 2.0, tip: CRYSTAL



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097942 CRYSTAL
GTIN	7640127617120
Razred artikla	09U

### Opis

#### Izvedba:

Zahvaljujući novoj tehnologiji kaciga za automatsko varenje optrel® Crystal 2.0 omogućava **svjetlinu stupnja zaštite 2**, čime se prije i nakon postupka varenja omogućava savršen pogled na obradak. Raspoznavanje boja na svjetlosti iznimno je realistično, a u tami je omogućen **kontrastniji i detaljniji** pogled na točku varenja.

**Tamni stupnjevi zaštite:** 4 - 12.

- **Stupanj svjetline: 2**
- **S litijском baterijom od 3 V (vijek trajanja 2500 sati)**
- **Boja: srebrna**
- **Vidno polje filtra za varenje: 50×100 mm**

#### Upotreba:

MIG/MAG varenje, varenje s pomoću elektroda, WIG varenje i plazma varenje

#### Standard:

EN 175; EN 379; EN 166.

Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno: 0,1 ms

Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo: 100 - 200 ms

Klasifikacija prema EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

### Tehnički opis

Opskrba energijom	na bateriju
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno	0,1 ms
Klasifikacija prema EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo	100 - 200 ms
Vrsta proizvoda	Maska za varenje