


VHM glodalo HPC, bez prevlake, Ø d11 DC: 16mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 205260 16 |
| GTIN | 4062406122508 |
| Razred artikla | 12X |

Opis
Izvedba:

Za grubo glodanje.
Posebno za obradu neželjeznih metala.

Tehnički opis

| | |
|---|---------------------------|
| Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,2 mm |
| Tolerancija nazivnog Ø | e8 |
| Kut spirale | 45 stupanj |
| Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje | 42 mm |
| Duljina rezne oštrice L_s | 31 mm |
| Ukupna duljina L | 92 mm |
| Broj zubi Z | 3 |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito |
| Ø reza D_c | 16 mm |
| Oslobađanje Ø D_1 | 15 mm |
| Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,22 mm |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 |
| Ø drške D_s | 16 mm |
| Radijus čela r_v | 0,32 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | DIN 6527 |
| Profil glodanja | WR |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$ |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | $0,5 \times D$ kod trimanja |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Strategija rezanja | HPC |
| Prsten u boji | žuto |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij | prikladno | 300 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 280 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | 200 m/min | N |
| PA 66 | prikladno samo u posebnim uvjetima | 120 m/min | N |
| PEEK | prikladno samo u posebnim uvjetima | 100 m/min | N |
| Cu | prikladno | 80 m/min | N |
| CuZn | prikladno | 100 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Zrak | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

Usluge

Brušenje tip HB

129100 HB