

Garant GRIDLINE

Izvlačna polica 200 kg, 26×20G, Ugradbena visina: 75mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	930656 75
GTIN	4062406122928
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Izvlačna polica sa **100%-tnim izvlačenjem**. Sprijeda otvorena, visina povišenog ruba sa strane iznosi 46 mm, a ugradna visina 75 mm. Bez rupa za pregradne letvice s prorezima.

Odgovara:

Višenamjenski ormar 30×28G.

Dio isporuke:

Pojedinačna izvlačna polica s po jednim parom vodilica.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Nije prikladno za ugradnju u pokretnom korpusu.

Tehnički opis

Korisna širina u G	26
Korisna širina	650 mm
Korisna dubina	500 mm
Korisna površina ladice u G	26×20
Korisna dubina u G	20
Težina	10,75 kg
Područje primjene	Ormar za alat
Ugradbena visina	75 mm

sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	ne
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	26×20G
Vrsta proizvoda	Izvlačna polica