

Garant**Garniture listova ubodne pile, 5-dijelno, oznaka: T244D****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	588420 T244D
GTIN	4045197726704
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

Listovi ubodne pile s brušenim, oštrim zubima za **precizno rezanje drva**. Prihvat u jednogrebenastu dršku. **Progresivni oblik zubi** kombinira lagano piljenje i brzi radni napredak.

Dio isporuke:

5-dijelno

Tehnički opis

Materijal lista pile	HCS
Korak zubi	4 – 5,2 mm
Debljina pločica (mekano drvo)	5-50 mm
Prikladno za	_T244D
Vrsta reza	Rez uranjajućom pilom
Vrsta reza	Rez krivulje, brzi (grubi)
Broj listova	5
Duljina lista	100 mm
optimalno za materijal	Drvo
Oznaka	T244D
Atribut imena proizvoda	5-dijelno
Vrsta proizvoda	List ubodne pile

