

Garant**Garniture listova ubodne pile, 25 dijelova, oznaka: T101B****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	588425 T101B
GTIN	4045197726711
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

Listovi ubodne pile s brušenim, oštrim zubima za **precizno rezanje drva**. Prihvat u jednogrebenastu dršku.

Dio isporuke:

5-dijelni

Tehnički opis

Korak zubi	2,7 mm
Debljina pločica (mekano drvo)	3-30 mm
Materijal lista pile	HCS
Duljina lista	100 mm
Prikladno za	_T101B
Vrsta reza	ravan fini rez
Vrsta reza	Rez uranjajućom pilom
Broj listova	25
optimalno za materijal	Drvo
Oznaka	T101B
Atribut imena proizvoda	25 dijelova
Vrsta proizvoda	List ubodne pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
Ti	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		