

Garant**Nosač brusne kapice, Ø glave, duljina glave, oblike: 1632L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553100 1632L
GTIN	4062406123895
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo. Dok je stroj uključen na mjestu ih sigurno drži centrifugalna sila. **Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati** (stavljanje / skidanje u smjeru proreza).

Prorezano, elastično gumeno tijelo s čeličnom drškom.

Upotreba:

Pretežno u alatničarstvu za završne radove na teško dostupnim mjestima.

Odgovara:

Brusne kapice br. 553035 – 553328.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	30000 min ⁻¹
Ø drške	6 mm
Ø glave	16 mm
Duljina glave	32 mm
Vrsta proizvoda	Nosač brusnih kapica