

**Garant****Garniture listova ubodne pile, 25 dijelova, oznaka: T144D****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	588425 T144D
GTIN	4045197726728
Razred artikla	51S

**Opis****Izvedba:**

Listovi ubodne pile s brušenim, oštrim zubima za **precizno rezanje drva**. Prihvat u jednogrebenastu dršku. **Progresivno ozubljenje** kombinira lako piljenje i brz napredak rada. **Progresivno ozubljenje** kombinira lako piljenje i brz napredak rada.

**Dio isporuke:**

25-dijelno

**Tehnički opis**

Vrsta reza	ravan brzi rez (grubi)
Vrsta reza	Rez uranjajućom pilom
Materijal lista pile	HCS
Korak zubi	4 – 5,2 mm
Prikladno za	_T144D
Duljina lista	100 mm
Broj listova	25
Debljina pločica (mekano drvo)	5-50 mm
optimalno za materijal	Drvo
Oznaka	T144D
Atribut imena proizvoda	25 dijelova
Vrsta proizvoda	List ubodne pile

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
Ti	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		